

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 224000 100/4 |
| GTIN | 4960664532971 |
| Razred artikla | 25P |

Opis**Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 32 mm |
| Vijak za kaseto | 229704 |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ | 12 mm |
| maksimalni zunanji Ø D_{maks} | 107 mm |
| Ø rezila D_c | 100 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 |
| Kaseta | 229765 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vijak za obračalno ploščico | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Število rezil Z | 4 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 75 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Plani rezkarji |

Pribor

| | |
|-----------------|--------|
| Vpenjalni vijak | 229704 |
| Vpenjalni vijak | 229703 |
| Kaseta | 229765 |