


Garant**Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø D_3	79 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 120408

Ø rezila D_c	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Število rezil Z	7
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	179 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,85 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	78,5 mm
Kot rampe α_{\max}	0,22 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot κ	12 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800