


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7705, Tip: HART

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212955 HART
GTIN	4045197321268
Razred artikla	21A

Opis
Napotek:

 Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{maks}}$

 Podajanje f_z na zob: 0,43 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: XDLW 09T308 TN

Tip: HART

Radij rezila: 0,8 mm

 Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$: 1,99 mm

Tehnični opis

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 09T308 TN
Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,99 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,15 mm
Podajanje f_z na zob	0,43 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje