

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 200/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

**Uporaba:**

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	60 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	12 mm
Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
Kaseta	229765
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	207 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
Vijak za kaseto	229704

Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229703
Kaseta	229765
Vpenjalni vijak	229704