


**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1230, Tip: ST1400**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224022 ST1400
GTIN	4960664609642
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Specialna geometrija obračalne ploščice zagotavlja zmanjšanje rezalne sile in boljše lomljenje odrezkov. Vsi tipi z **rezili Wiper** za velika podajanja.

**Uporaba:**

**NB2P/NB3P: Zmanjšana rezalna sila..** Specialno za velike previsne dolžine, tanke obdelovance.

**Napotek:**

**Rezkalne glave so izmenično opremljene z enakim številom obračalnih ploščic oblike NB2 in NB3.** Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,06 - 0,3 mm
Tip	ST1400
Debelina ploščice E	6,35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SPMT 1806 EDER-NB2P
Zvrst	PR1230

Rezalni material	HM
Uporaba	reže mehko
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		