

Garant

Rezar za plano rezkanje 43° Octo, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

43° glave za plano rezkanje z do 8 uporabnimi rezalnimi robovi na obračalno rezalno ploščico.

Uporaba:

Izrazito pozitivna geometrija omogoča doseganje visoke kakovosti obdelanih površin. Glava za plano rezkanje reže zelo mehko.

Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsaj 8 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri**.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ maks}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ maks}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

maksimalni zunanji Ø D_{maks}	49 mm
Ø rezila D_c	40 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	OF.. 050405
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	5
Nastavitveni kot κ	43 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	43 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219808