

**Garant****WOEX 06T304 F, HB7310, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232760 ALU
GTIN	4045197346681
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

## Tehnični opis

Podajanje f	0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304 F
Zvrst	HB7310
Rezalni material	HM
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
CuZn	primerno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		