

Garant**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo Ø držala 20 mm, 3xD, Ø DC m7: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 232302 20 |
| GTIN | 4045197351791 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Izvedba:****Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.**

Z držalom primerno zlasti za **gnana orodja** (glejte skupino artiklov 31).

Uporaba:**Za mirujočo in rotirajočo uporabo.**

Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. $\pm 0,1$ mm).

Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (**MTM**).

Z obračalnimi ploščicami art. 232400 – 232780.

Primerno za:

Obračalne ploščice WOEX 040304.

Napotek:

Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kosa.)

Obrazec za povpraševanje je na voljo v e-trgovini na strani izdelka, v razdelku »Obrazci«.

POZOR!

Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.

Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.

Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Uporabna dolžina L_1 | 60 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |

| | |
|--|------------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 |
| Ø držala D_s | 20 mm |
| Število rezil Z | 1 |
| Dolžina držala L_s | 50 mm |
| Nazivni Ø D | 20 |
| Celotna dolžina L | 134 mm |
| Maksimalna meja nastavljanja V_{maks} | 0,5 mm |
| Prevesna dolžina L_A | 84 mm |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D |
| Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | poševno navrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | Izdolbitev |
| Uporaba vrtanja | poševen izhod |
| Uporaba vrtanja | sodčasta |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 6IP1 | 239700 6IP1 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |