



Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 16/2Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Ekonomična izvedba s 4 rezili. Brez notranjega hlajenja.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	10
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Ø držala D_s h6	12 mm
Ø rezila D_c	16 mm
Prevesna dolžina L_1	23 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713