


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 18/2Lmm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 225200 18/2L |
| GTIN | 4960664648078 |
| Razred artikla | 250 |

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Velikost obračalne ploščice | 10 |
| Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. |
| Ø rezila D_c | 18 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 100 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 25 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$ | 10 mm |
| Ø držala D_s h6 | 16 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Izvedba držala | cilindrično držalo |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem | Pogrezovanje |
| Vrsta izdelka | da |
| | Kotni rezkar |

Pribor

Vpenjalni vijak

229713