

**EFFBE****Univerzalni nivelirni element z izravnavo višine LM, Maksimalna nosilnost: 3000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086002 3000
GTIN	4045197349446
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi z vgrajenim sistemom niveliranja preko centralnega nastavitvenega vijaka.

**Uporaba:**

Za postavitev strojev brez talnega sidranja.

**Napotek:**

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

**Tehnični opis**

Maksimalna nosilnost rezkalnih strojev	1500 kg
Maksimalno območje niveliranja (izravnavanje višine Ni)	20 mm

Ø navoja G	M16 × 1,5
Dolžina vijaka S	100 mm
Maksimalna nosilnost	3000 kg
Ø D	160 mm
Najvišja dopustna statična obremenitev	4000 daN
Maksimalna nosilnost stiskalnic	2000 kg
Maksimalna nosilnost stružnih strojev in strojev za brušenje površine	1000 kg
Višina H	35 mm
Vrsta izdelka	Podstavek proti vibracijam