

Yale

Verižno dvigalo VS III, Nosilnost: 2t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086020 2
GTIN	4025092079136
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Jeklena konstrukcija. Valjni in kroglični ležaji na vseh rotirajočih delih. Z avtomatsko tlačno bremensko zavoro. Za 360° vrtljiv, kovan kavelj za obešanje bremena.

Napotek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Tehnični opis

Število verig	2
Normalna višina dviga	3 m
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	29 daN
Nosilnost t	2 t
Material ohišja	v celoti iz jekla
Nosilnost	2000 kg

Masa	17,3 kg
Vrsta izdelka	Škripci