



Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/5Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Ekonomična izvedba s 4 rezili.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Ø rezila D_c	40 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
Vrsta izdelka	da
	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713