

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------