

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 225200 25/2 |
| GTIN | 4960664648252 |
| Razred artikla | 250 |

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

| | |
|--|-----------------------|
| Velikost obračalne ploščice | 15 |
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 15 mm |
| Ø držala D_s h6 | 25 mm |
| Ø rezila D_c | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. |
| Vijak za obračalno ploščico | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Prevesna dolžina L_1 | 32 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 120 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Izvedba držala | cilindrično držalo |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

Vpenjalni vijak

229714