

Yale

Dvigalo z jekleno verigo, Nosilnost: 0,8t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Naprave **z ohišjem iz jeklene pločevine**, ekstremno nizka masa, serijska **sklopka za verigo**, **nizka višina izvedbe**, **vrtljivo** uležajen, kovan kavelj. Večnamensko verižno dvigalo model PT

Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

Drсна sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

Tehnični opis

Minimalna razdalja med kavlj	290 mm
Normalna višina dviga	1,5 m
Nosilnost t	0,8 t
Material ohišja	Jeklo
Nosilnost	800 kg
Število verig	1
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	26 daN
Sklopka za verigo	da
Masa	5,5 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec