

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Razred artikla	250

**Opis**

**Izvedba:**  
**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Velikost obračalne ploščice	15
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	15 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229714
-----------------	--------