

**Kotni rezkar 90° MFWN, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 63/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.

Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	8 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Ø držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Število rezil Z	4
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------