


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Velikost obračalne ploščice	10
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Ø držala D_s h6	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713