


Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/2Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.
Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	130 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø rezila D_c	32 mm
Velikost obračalne ploščice	15
Prevesna dolžina L_1	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	15 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
Vrsta izdelka	da
	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229714