

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična izvedba s 4 rezili.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	15 mm
Velikost obračalne ploščice	15
Ø rezila D_c	63 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229714
-----------------	--------