

**Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 250/14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225615 250/14
GTIN	4960664647736
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost. Brez notranjega hlajenja.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	8 mm
Ø vpenjalne izvrtine	60 mm
Ø rezila D_c	250 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Število rezil Z	14

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------