


**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Razred artikla	250

**Opis**
**Izvedba:**
**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**
**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	20 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	10 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Prevesna dolžina $L_1$	30 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila $D_c$	20 mm
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak

229713