



## Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 40/3Lmm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**

### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Velikost obračalne ploščice	15
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	15 mm
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
Vrsta izdelka	da
	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak

229714