

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Ø rezila D_c	80 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	15 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Velikost obračalne ploščice	15
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229714
-----------------	--------