



Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 20/2Lmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Ekonomična izvedba s 4 rezili.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	20 mm
Ø rezila D _c	20 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	10 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	150 mm
Prevesna dolžina L ₁	40 mm
Velikost obračalne ploščice	10
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	2
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713