


**Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216660 M10
GTIN	4047109013124
Razred artikla	24D

**Opis****Uporaba:**

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

**Tehnični opis**

Ø grezenja D <sub>1</sub> H13	18 mm
maksimalna globina grezenja l	16 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	16 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M10
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	10,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	24-010 / 110
Število rezil Z	1
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	1
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	80 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

---

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
8IP2

---

239652 8IP2