

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 30/4Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Velikost obračalne ploščice	10
Prevesna dolžina L_1	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Ø rezila D_c	30 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	130 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	4
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229713