


**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 50/4Lmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Razred artikla	250

**Opis**
**Izvedba:**
**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**
**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	15 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Ø rezila $D_c$	50 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Velikost obračalne ploščice	15
Število rezil Z	4
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje
Vrsta izdelka	da
	Kotni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak

229714