

**Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Število rezil Z	5

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------