

**LOMU..08ER-SM, PR1525, Velikost obračalne ploščice: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225235 15
GTIN	4960664648924
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOMU...08ER-SM
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1525
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,06 - 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		