

**Kotni rezkar 90° MEW, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:****Ekonomična izvedba s 4 rezili.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Velikost obračalne ploščice	15
Ø držala D _s h6	32 mm
Prevesna dolžina L ₁	32 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	130 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	15 mm
Ø rezila D _c	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Pogrezovanje da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229714