

**Kotni rezkar 90° MEW, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Razred artikla	250

**Opis**

**Izvedba:**  
**Ekonomična izvedba s 4 rezili.**

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	LOMU..
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	35 mm
Ø rezila $D_c$	32 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje

Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------