



## Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M14



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216660 M14
GTIN	4047109013148
Razred artikla	24D

### Opis

#### Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

### Tehnični opis

Ø grezenja D <sub>1</sub> H13	24 mm
maksimalna globina grezenja l	19 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	24-010 / 110
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	15 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M14
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	2
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

---

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
8IP2

---

239652 8IP2