

 **KOMET**
Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M16**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216660 M16
GTIN	4047109013155
Razred artikla	24D

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø držala D_s h6	25 mm
Minimalni Ø d_{min}	17 mm
maksimalna globina grezenja l	21 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M16
Ø grezenja D_1 H13	26 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	24-010 / 110
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
8IP2

239652 8IP2