



Grežilo KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216660 M18
GTIN	4047109013162
Razred artikla	24D

Opis

Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	25 mm
Minimalni Ø d_{min}	19 mm
maksimalna globina grezenja I	23 mm
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	34-010 / 110
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M18
Ø grezenja D_1 H13	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	2
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno grežilo

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
10IP1

239652 10IP1