

**Garant**
**Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 21 mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217160 21     |
| GTIN                  | 4045197552563 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis**
**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Napotek:**

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera  $\varnothing d_{\min}$  (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ø držala $D_s$ h6                    | 16 mm                  |
| Ø grezenja D                         | 21 mm                  |
| Prevesna dolžina $L_1$               | 41 mm                  |
| Minimalni Ø $d_{\min}$               | 10 mm                  |
| Vijak za obračalno ploščico          | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Število rezil Z                      | 2                      |
| primerna obračalna rezalna ploščica  | 260142                 |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ | 105 mm                 |
| Izvedba držala                       | Držalo Weldon          |
| z notranjim hlajenjem                | da                     |
| Zamenjava orodja                     | PowerCard              |
| Kot grezenja                         | 180 stopinj            |

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

---

**Pribor**Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 1,2 Nm

211750 1,2

Vpenjalni vijak Tip 1

219795 1