

**LOMU..08ER-GM, PR1510, Velikost obračalne ploščice: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225240 10
GTIN	4960664648788
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili – z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	10
ISO-oznaka obračalne ploščice	LOMU...08ER-GM
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,06 - 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		