

 **KOMET**
Greziło KOMET®, Držalo Weldon, Tip: M20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216660 M20
GTIN	4047109013179
Razred artikla	24D

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Obračalna ploščica art. 216780 – 216910; art. 216950	42-010 / 110
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	21 mm
maksimalna globina grezenja l	25 mm
\varnothing grezenja D_1 H13	33 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN	M20
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	WOEX
Število rezalnih obračalnih ploščic	2
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkalno greziło

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
15IP3

239653 15IP3