

**Garant**
**Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 36mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217160 36
GTIN	4045197552716
Razred artikla	210

**Opis**
**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Napotek:**

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera  $\varnothing d_{\min}$  (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	60 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	18 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm
$\varnothing$ grezenja D	36 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	140 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm

211750 3,0

Vpenjalni vijak

219844

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP