

**Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	8 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Ø rezila D_c	100 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Število rezil Z	7

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje
	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
-----------------	--------