

**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK62, Oznaka tip W29: 10-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216780 10-010
GTIN	2050002046665
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Tehnični opis

Oznaka	10-010
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Zvrst	BK62
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

GG(G)	primerno	160 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		