

Garant
Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 32mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 32
GTIN	4045197552679
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø grezenja D	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø držala D _s h6	20 mm
Prevesna dolžina L ₁	55 mm
Minimalni Ø d _{min}	15 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina L _{celotna}	138 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

PriborPrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Vpenjalni vijak

219844

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,0 Nm

211750 3,0