

Garant
Gretilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 23mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217160 23 |
| GTIN | 4045197552587 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ø grezenja D | 23 mm |
| Ø držala D _s h6 | 16 mm |
| Prevesna dolžina L ₁ | 41 mm |
| Minimalni Ø d _{min} | 12 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Število rezil Z | 2 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 112 mm |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Kot grezenja | 180 stopinj |

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1

219795 1

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 1,2 Nm

211750 1,2