

**Garant**
**Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 19mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217160 19
GTIN	4045197552549
Razred artikla	210

**Opis**
**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Napotek:**

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera  $\varnothing d_{\min}$  (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Ø grezenja D	19 mm
Prevesna dolžina $L_1$	41 mm
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	8 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260142
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	100 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 1

219795 1

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm

211750 1,2