

Garant**Grezilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217160 25
GTIN	4045197552600
Razred artikla	210

Opis**Standard:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø grezenja D	25 mm
Minimalni Ø d_{\min}	8 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak

219844

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,0 Nm

211750 3,0