

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213434 INOX
GTIN	4045197605955
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranske obračalne ploščice z 2×8 rezil.

**Priporočilo:**

**Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.**

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

**Tehnični opis**

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	16
ISO-oznaka obračalne ploščice	ONMU 05T6 ANER
Zvrst	HB7630
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja  $a_{p,max}$ 

3 mm

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		