

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7525, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213922 ST900 |
| GTIN | 4045197553850 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Podajanje f_z na zob | 0,19 mm |
| Tip | ST900 |
| Debelina ploščice E | 3,18 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SEKN 1203 AFTN |
| Zvrst | HB7525 |
| Rezalni material | HM |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 260 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 110 m/min | M |
| GG(G) | pogojno primerno | 120 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |