

**Garant****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 100/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	219862 (25IP; 6 Nm)
Vijak za podložno ploščico	219861 (TX8)
maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub>	113 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1203..
Podložna ploščica	219860
Ø rezila D <sub>c</sub>	100 mm

Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Podložna ploščica iz karbidne trdine	219860
Vpenjalni vijak	219861
Vpenjalni vijak	219862