

Garant**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 76mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217180 76
GTIN	4045197465740
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:****Z enim rezilom (z = 1).****Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,5** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	185 mm
Izvedba držala	Weldon
Ø držala D _s h6	50 mm
Ø grezenja D	76 mm
Število rezil Z	1
Mera za programiranje e	12,55 mm
Minimalni Ø d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	260158
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	265 mm

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
Vpenjalni vijak	219945